

## LAMPE INFRAROUGE

## IRS Range

### LAMPE IR SANS SYSTÈME DE CONTROLE

L'utilisation d'une lampe infrarouge est nécessaire pour la réparation d'objet en composite de formes irrégulières.

Nos lampes IR sont très simples d'utilisation. Grâce à des roulettes avec freins et un bras articulé, la lampe peut être positionnée de manière très précise et offre une stabilité exceptionnelle.

Sans système de contrôle, ces lampes effectuent des cycles de cuissons très précis via nos valises de polymérisation.



Lampe IRS V2M

IRS V2D

#### IDÉAL POUR

- ✓ Cuisson et séchage

#### AVANTAGES

- ✓ Pas de flashes
- ✓ Très maniable
- ✓ Simple d'utilisation

#### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Température max : 100°C
- ✓ Lampe IR à ondes courtes
- ✓ Cassettes échangeables
- ✓ individuellement
- ✓ Fonctionne horizontalement ou
- ✓ verticalement
- ✓ Contrôlé par un Hot Bonder

#### OPTIONS

- ✓ Formation